

**Pikavaihtopidin ilmanturvaliukukytkintä, M3 – 12, Kierretapinvarren Ø: 7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	335420 7
GTIN	4045197152480
Tuoteluokka	32H

Kuvaus**Malli:**

Pikavaihtopitimet **ilman** turvaliukukytkintä.

Käyttö:

Laukeavien kierteitysistukkojen kanssa, nro 335340.

Huomautus:

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (R_m 600 – 800 N/mm²). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

Tekninen kuvaus

Kierretapinvarren Ø	7 mm
Varren nelikulmio	5,5 mm
Kierretappialue	M3 – 12
Ulko-Ø D	30 mm
Varren Ø d	19 mm
Liitäntäpituus L	21,5 mm

Ulottuma H	7 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtopidin