



## Kaksoishiomakone DS, 400 V, Tyyppi: DS04/150



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077512 DS04/150
GTIN	2050001674166
Tuoteluokka	03S

### Kuvaus

#### Malli:

**Erittäin tasakäyntinen** moottori takaa pitkän käyttöiän myös **jatkuvassa käytössä**.

#### Hiomalaikat eivät sisälly toimitukseen.

Erittäin vankat, kolmivaiheiset vaihtovirralla toimivat kaksoishiomakoneet pöytämalleina. Vakaat työkappaletuet, jälleenkäynnistymissuoja ja silmien suojakilvet varmistavat käyttäjän turvallisuuden.

#### Huomautus:

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100.

### Tekninen kuvaus

Enimmäiskierros-luku	2900 min <sup>-1</sup>
Paino	14 kg
Valmistajamerkintä	DS04/150
Tehonkulutus	250 W
Hiomalaikan leveys T	25 mm
Hiomalaikan reiän Ø H	51 mm
Hiomalaikan Ø D	150 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Tuotetyyppi

Kaksoishiomakone

## Tarvikkeet

Penkkihionakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi NK60	596220 NK60
Työkalujen kiinnityspöytä, oikea Tyyppi AT1	077525 AT1
Silmäsuojuskilpi nroon 077502 Tyyppi DS1	077509 DS1
Työkalujen kiinnityspöytä, vasen Tyyppi AT1	077519 AT1
Penkkihionakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi SC80	596220 SC80
Penkkihionakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi EK60	596220 EK60
Penkkihionakoneen laikka H×S×K (mm) Tyyppi EK80	596220 EK80
Koneen jalusta Sopii koneisiin DS04	077513 DS04