

**Garant****Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin, M3 – 12, Kierretapinvarren Ø: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	335645 9
GTIN	4045197554055
Tuoteluokka	31M

**Kuvaus****Malli:**

Pikavaihtopitimet **ilman** turvaliukukytkintä.

**Käyttö:**

Garant-jatkokappaleille nro 338140 – 338142.

**Huomautus:**

Momenttihylsy toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

**Tekninen kuvaus**

Kierretapinvarren Ø	9 mm
Varren nelikulmio	7 mm
Kierretappialue	M3 – 12
Ulko-Ø D	32 mm
Varren Ø d	19 mm
Liitäntäpituus L	21,5 mm
Ulottuma H	70 mm
Ø e	23 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale

