



## Työkalunpidin, muoto C1 aksiaalinen, oikea, Varren Ø d1: 40 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	319100 40
GTIN	4045197191069
Tuoteluokka	32V

### Kuvaus

#### Malli:

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

#### Käyttö:

Tasopistämiseen.

#### Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Muoto: C

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 42,5 mm

Varren leveys b<sub>3</sub>: 20,5 mm

h<sub>5</sub>: 32,5 mm

### Tekninen kuvaus

h <sub>6</sub>	48 mm
l <sub>1</sub>	85 mm

Varren leveys $b_3$	20,5 mm
$b_2$	42,5 mm
$b_1$	85 mm
$h_2$	34 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
$h_5$	32,5 mm
Varren $\varnothing d_1$	40 mm
$h_1$	25 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka

---

## Tarvikkeet

Asennusavain kuulasuuttimelle Koko 10	319003 10
---------------------------------------	-----------