

**Garant****Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin, M6 – 20, Kierretapinvarren Ø: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	335647 8
GTIN	4045197554093
Tuoteluokka	31M

**Kuvaus****Malli:**

Pikavaihtopitimet **ilman** turvaliukukytkintä.

**Käyttö:**

Garant-jatkokappaleille nro 338140 – 8142.

**Huomautus:**

Momenttihylsy toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

**Tekninen kuvaus**

Kierretapinvarren Ø	8 mm
Varren nelikulmio	6,2 mm
Kierretappialue	M6 – 20
Ulko-Ø D	50 mm
Varren Ø d	31 mm
Liitäntäpituus L	35 mm
Ulottuma H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale

