

Garant**Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin, M6 – 20, Kierretapinvarren Ø: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	335647 10
GTIN	4045197554116
Tuoteluokka	31M

Kuvaus**Malli:**

Pikavaihtopitimet **ilman** turvaliukukytkintä.

Käyttö:

Garant-jatkokappaleille nro 338140 – 8142.

Huomautus:

Momenttihylsy toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (R_m 600 – 800 N/mm²). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

Tekninen kuvaus

Kierretapinvarren Ø	10 mm
Varren nelikulmio	8 mm
Kierretappialue	M6 – 20
Ulko-Ø D	50 mm
Varren Ø d	31 mm
Liitäntäpituus L	35 mm
Ulottuma H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale

