

Garant**Weldon-istukka, PSC-63 A=100, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308504 8
GTIN	4045197486127
Tuoteluokka	31C

Kuvaus**Malli:**

- RFID/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Käyttö:

Työkalujen kiinnitykseen, vääntiötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysaineputki nro 309885, holkkiavain nro 309893.

Huomautus:

Sopiva supistus PSC 63:sta PSC 40:een tai PSC 50:een nro 318892.

Sopiva vähennysholkki SK 40:stä tai HSK 63:sta PSC32:een, PSC 40:een tai PSC 50:een tilauksesta.

Sopiva vähennysholkki SK 50:stä tai HSK 100:sta PSC 63:een tai PSC 80:een tilauksesta.

Sopivat pidennysholkit löytyvät numerolla 318894, 318895 ja 318896.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	8 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Ulko-Ø D	28 mm
Sovitin	PSC-63 A=100
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1

Sisjäähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Pidennysholkki PSC-63 / PSC-63 A-mitta 60 mm	318896 60
Pidennysholkki PSC-63 / PSC-63 A-mitta 100 mm	318896 100