

**Garant****eco-työkälunpidin, muoto C2 aksiaalinen, vasen, Varren Ø d1: 40 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319111 40
GTIN	4045197523754
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

**GARANT eco – Käytettäväksi tavallisten kääntöteränpidinten kanssa, GARANT eco – järjestelmän pistosorvauspidinten nro 273830 – 273891 ja GARANT eco – peruspidinten kanssa pistoon, nro 273651.**

**Käyttö:**

Tasopistämiseen.

**Standardi:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Muoto: C

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 42,5 mm

Varren leveys b<sub>3</sub>: 20,5 mm

h<sub>5</sub>: 32,5 mm

**Tekninen kuvaus**

$h_6$	48 mm
$h_1$	25 mm
$l_1$	85 mm
$b_1$	85 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
$h_5$	32,5 mm
Varren $\varnothing d_1$	40 mm
$h_2$	34 mm
Varren leveys $b_3$	20,5 mm
$b_2$	42,5 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka