

 kurtz ersa

Yleiskolvit, Kuumennusteho: 30W



Tilaustiedot

Tilausnumero	082100 30
GTIN	4003008047004
Tuoteluokka	04C

Kuvaus

Malli:

Pitkäikäinen teollisuuskäyttöön tarkoitettu juotoskolvi **Ersadur-kestojuotoskärjillä** (30-kertainen käyttöikä perinteisiin kuparijuotoskärkiin verrattuna). **Kuumennusaika 3 min** (koko 300 n. 5 min). Virtajohto 1,5 metriä pitkä kumikaapeli (PVC koossa 30). **Säilytystelineellä** (ei koko 30). Tunnettu Ersajuottokolvi, jossa kiinnitettävä säilytyslevy.

Tekninen kuvaus

Paino ilman virtajohtoa	80 g
Kuumennusteho	30 W
Juottokärjen leveys	3,1 mm
Sopii Cu-halkaisijoille enint.	2,5 mm ²
Juottokärjen lämpötila 3 min kuluttua	380 °C
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Juotin

Tarvikkeet

Juotinkärki Valmistajamerkintä 32KD	082400 32KD
Tinaimuri PDD03, muovia, antistaattinen	082355
	082365 1

Lyijytön juotoslanka Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulla 250 g
Juotoslangan Ø 1 mm

Lyijytön juotoslanka Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulla 250 g
Juotoslangan Ø 1,5 mm

082365 1,5