

Garant**Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin, M3 – 12, Kierretapinvarren Ø: 4,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	335645 4,5
GTIN	4045197554017
Tuoteluokka	31M

Kuvaus**Malli:**

Pikavaihtopitimet **ilman** turvaliukukytkintä.

Käyttö:

Garant-jatkokappaleille nro 338140 – 338142.

Huomautus:

Momenttihylsy toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (R_m 600 – 800 N/mm²). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

Tekninen kuvaus

Kierretapinvarren Ø	4,5 mm
Varren nelikulmio	3,4 mm
Kierretappialue	M3 – 12
Ulko-Ø D	32 mm
Varren Ø d	19 mm
Liitäntäpituus L	21,5 mm
Ulottuma H	70 mm
Ø e	23 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale

