

Garant**eco VDI 30 -aksaalinen kaksoiskiinnitys, Varren Ø d1: 25mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	319191 25
GTIN	4045197641816
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihikutussuuttimin.

Kuvateksti:**GARANT eco:n edut:**

Litettä kierrelastu erinomaiseen lastunpoistoon pitkien ja sotkuisten korkkiruuvilastujen sijaan. Lähes ilman kulumisjälkiä testikäytön jälkeen. Karheusmittaus osoittaa pintojen tasaisuuden.

Käyttö:

Kaksoishammastus tavalliseen käyttöön tai käytettäväksi yläpitimellä.

Standardi:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Varren leveys b ₃	19 mm
b ₂	33 mm
b ₁	66 mm

h_2	22 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 20
Varren $\varnothing d_1$	25 mm
h_6	46 mm
h_5	25 mm
h_1	16 mm
l_1	70 mm
Tuotetyyppi	VDI-monikarapidin