



## Sähkökulmahiomakone CG, hiomakaran kierre M14, Ø 125 mm:n laikoille, uudelleenkäynnistyksen esto, tärinää estävä kahva



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077111 722174
GTIN	4014586875125
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

FEIN – pienikokoinen kulmahiomakone Ø 125 mm.

- Lujatekoinen, tehokas moottori päivittäiseen käyttöön.
- Tehokas käyttäjän suojaus takaiskuvalvonnan, uudelleenkäynnistymissuojauksen ja värinää vaimentavan kahvan kautta.
- Suuri ylikuormitettavuus suoran moottorijäähdytyksen kautta, nivelrunko käännettävissä 90°-askelin (optimaalinen kytkinasento käytöstä riippuen).
- Hiomavälineen nopea vaihto ilman työkaluja pikakiinnitysmutterin ansiosta.

#### Toimituksen sisältö:

Kahva, suojakupu, kiristysmutteri, avain.

### Tekninen kuvaus

Erytisominaisuus	lyhyt rakenne
Enimmäiskatkaisusyvyys	33 mm
Paino	2 kg
Tehonkulutus	800 W

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	5 m/s <sup>2</sup>
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Varokytin	ei
Valmistajamerkintä	WSG 8-125
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyppi	Kulmahiomakone