



## MicroClamp, HSK-E 25 A = 37, tyyppi: 0,2-3



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308382 0,2-3  |
| GTIN         | 4045197556851 |
| Tuoteluokka  | 31H           |

### Kuvaus

#### Malli:

- Molemmat pyörimissuunnat.
- Pyörintä < 0,01 mm.
- Siirrettävä vääntömomentti 7 Nm.
- Sallittu kierrosluku: 60 000 kierr./min
- Sallittu kiristysmomentti 2 Nm.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen T-vääntimellä.

#### Erikoistarvike:

Jäähdytysaineputki nro 309880.

Kiinnitysnormi: DIN 69893

Kiinnitysnormi: ISO 12164-1

Muoto: E

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 18000 min<sup>-1</sup>

Lastuamisstrategia: HSC

Kiristysalue Ø D<sub>1</sub>: 0,2 - 3,4 mm

Ulko-Ø D: 19 mm

Ø D<sub>2</sub>: 12 mm

Varakiristysavain: 627425\_2

### Tekninen kuvaus

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Kiristysalue Ø D <sub>1</sub> | 0,2 - 3,4 mm |
| Varakiristysavain             | 627425_2     |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Ø D <sub>2</sub>                    | 12 mm                              |
| Ulko-Ø D                            | 19 mm                              |
| Sovitin                             | HSK-E 25 A = 37                    |
| Kiinnitysnormi                      | DIN 69893                          |
| Kiinnitysnormi                      | ISO 12164-1                        |
| Muoto                               | E                                  |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 18000 min <sup>-1</sup> |
| Lastuamisstrategia                  | HSC                                |

---

## Tarvikkeet

|   |          |
|---|----------|
| kuusiokoloväännin T-vääntimellä Kuusikulma 2 mm | 627425 2 |
|---|----------|