

**Garant****Kutisteistukka, kapea, pitkä 4°30', HSK-A 63 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308328 8
GTIN	4045197291776
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- **Ulkop. viistokulma 4°30'.**
- **RFID/Balluf chip -poraus.**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

**Käyttö:**

- **Eriyisen vaikeapääsyisiin paikkoihin.**
- **Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).**

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 koot 12/3 ja 12/4. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ulko-Ø D	30 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 120
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1

Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Alakaappi laitteelle	354290
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354235 6-9
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm	354236 6-9