

Garant**eco VDI 30 -aksaalinen kaksoiskiinnitys, Varren Ø d1: 30mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	319191 30
GTIN	4045197579317
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihikutussuuttimin.

Kuvateksti:**GARANT eco:n edut:**

Litettä kierrelastu erinomaiseen lastunpoistoon pitkien ja sotkuisten korkkiruuvilastujen sijaan. Lähes ilman kulumisjälkiä testikäytön jälkeen. Karheusmittaus osoittaa pintojen tasaisuuden.

Käyttö:

Kaksoishammastus tavalliseen käyttöön tai käytettäväksi yläpitimellä.

Standardi:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Varren leveys b ₃	37 mm
h ₁	20 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30

h_5	33 mm
l_1	70 mm
b_2	55 mm
h_6	38 mm
Varren $\varnothing d_1$	30 mm
b_1	110 mm
h_2	29 mm
Tuotetyyppi	VDI-monikarapidin