

**Työkalunpidin, muoto C4 aksiaalinen, vasen, Varren Ø d1: 30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319170 30
GTIN	
Tuoteluokka	32V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihkutussuutin.

**Käyttö:**

Tasopistämiseen.

**Standardi:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Muoto: C

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

Varren leveys b<sub>3</sub>: 23 mm

h<sub>5</sub>: 28 mm

**Tekninen kuvaus**

b <sub>1</sub>	70 mm
h <sub>1</sub>	20 mm

$l_1$	70 mm
Varren $\varnothing d_1$	30 mm
$h_5$	28 mm
Varren leveys $b_3$	23 mm
$b_2$	35 mm
$h_6$	38 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 30
$h_2$	29 mm
Muoto	C
Tuotetyyppi	VDI-työkaluistukka