



## MicroClamp, HSK-E 32 A = 46, tyyppi: 0,2-3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	308388 0,2-3
GTIN	4045197556868
Tuoteluokka	31H

### Kuvaus

#### Malli:

- Molemmat pyörimissuunnat.
- Pyörintä < 0,01 mm.
- Siirrettävä vääntömomentti 7 Nm.
- Sallittu kierrosluku: 60 000 kierr./min
- Sallittu kiristysmomentti 2 Nm.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen T-vääntimellä.

#### Erikoistarvike:

Jäähdytysaineputki nro 309880.

Kiinnitysnormi: DIN 69893

Kiinnitysnormi: ISO 12164-1

Muoto: E

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 18000 min<sup>-1</sup>

Lastuamisstrategia: HSC

Kiristysalue Ø D<sub>1</sub>: 0,2 - 3,4 mm

Ulko-Ø D: 19 mm

Ø D<sub>2</sub>: 12 mm

Varakiristysavain: 627425\_2

### Tekninen kuvaus

Kiristysalue Ø D <sub>1</sub>	0,2 - 3,4 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm

Varakiristysavain	627425_2
Ulko-Ø D	19 mm
Sovitin	HSK-E 32 A = 46
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	E
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 18000 min <sup>-1</sup>
Lastuamisstrategia	HSC

## Tarvikkeet

kuusiokoloväännin T-vääntimellä Kuusikulma 2 mm	627425 2
---	----------