

**Garant****eco VDI 30 -aksaalinen kaksoiskiinnitys, Varren Ø d1: 40mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	319191 40
GTIN	4045197624925
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

- Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
- Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
- Kuulasuihikutussuuttimin.

**Kuvateksti:****GARANT eco:n edut:**

Litteä kierrelastu erinomaiseen lastunpoistoon pitkien ja sotkuisten korkkiruuvilastujen sijaan. Lähes ilman kulumisjälkiä testikäytön jälkeen. Karheusmittaus osoittaa pintojen tasaisuuden.

**Käyttö:**

Kaksoishammastus tavalliseen käyttöön tai käytettäväksi yläpitimellä.

**Standardi:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.**

**Tekninen kuvaus**

$h_6$	48 mm
$b_1$	130 mm
Varren leveys $b_3$	43 mm

$b_2$	65 mm
$l_1$	85 mm
$h_2$	34 mm
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40
$h_5$	43,5 mm
$h_1$	25 mm
Varren $\varnothing d_1$	40 mm
Tuotetyyppi	VDI-monikarapidin