

Garant

MicroClamp – tarkkuusistukka, HSK-E 40 A = 46, Tyyppi: 0,2-3



Tilaustiedot

Tilausnumero	308394 0,2-3
GTIN	4045197556875
Tuoteluokka	31H

Kuvaus

Malli:

- Molemmat pyörimissuunnat.
- Pyörintä < 0,01 mm.
- Siirrettävä vääntömomentti 7 Nm.
- Sallittu kierrosluku: 60 000 kierr./min
- Sallittu kiristysmomentti 2 Nm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysavaimen T-vääntimellä.

Erikoistarvike:

Jäähdytysaineputki nro 309880.

Lastuamisstrategia: HSC

Kiristysalue Ø D₁: 0,2 - 3,4 mm

Ulko-Ø D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

Varakiristysavain: 627425 2

Tekninen kuvaus

Kiristysalue Ø D ₁	0,2 - 3,4 mm
Varakiristysavain	627425 2
Ø D ₂	12 mm

Ulko-Ø D	19 mm
Sovitin	HSK-E 40 A = 46
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	E
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 18000 min ⁻¹
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Mikro-poraistukka

Tarvikkeet

kuusiokoloväännin T-vääntimellä Kuusikulma 2 mm	627425 2
Kuusioruuvimeisseli, T-kahva Kuusikulma 2 mm	627481 2