

Garant**Kutisteistukka, kapea, pitkä 4°30', HSK-A 63 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308328 12 |
| GTIN | 4045197291790 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

- **Ulkop. viistokulma 4°30'.**
- **RFID/Balluf chip -poraus.**
- **HSK-työpinnat työstetty.**

Käyttö:

- **Eriyisen vaikeapääsyisiin paikkoihin.**
- **Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).**

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 koot 12/3 ja 12/4. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|------------------|
| Ulkonema A-mitta | 120 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 12 mm |
| Ulko-Ø D | 33 mm |
| Sovitin | HSK-A 63 A = 120 |
| Kiinnitysnormi | DIN 69893 |
| Kiinnitysnormi | ISO 12164-1 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Muoto | A |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HSC |
| Tuotetyyppi | Kutistusistukka |

Tarvikkeet

| | |
|--|---------------|
| Alakaappi laitteelle | 354290 |
| Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1 | 354215 CU1 |
| Kavennin Tyyppi SU1 | 354210 SU1 |
| Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |
| PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm | 354240 6-12 |