



Teollisuusporausjalusta, Tyyppi: IBS16



Tilaustiedot

Tilausnumero	075912 IBS16
GTIN	4014586878515
Tuoteluokka	03F

Kuvaus

Malli:

Teollisuusporausjalusta pora- / iskuporakoneille.
Tarkka, säädettävä lohenpyrstöohjain ja vankkarakenteinen pohjalevy.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tehojähdytysvoiteluaineen ja 500 ml:n jäähdytysainesäiliön, Flex-nivelletkun ja kavennuksen 43 mm.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskaulan Ø	43 / 53 mm
Valmistajamerkintä	IBS16
Karan syöttöväli	145 mm
Kokonaisliikealue	295 mm
Korkeus	400 mm
Tuotetyyppi	Porausjalusta

