

Garant**Kutisteistukka, kapea, pitkä 4°30', HSK-A 63 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 6mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	308334 6
GTIN	4045197505170
Tuoteluokka	31A

Kuvaus

Malli:

- Ulkop. viistokulma 4°30'.
- RFID/Balluf chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

- Erityisen vaikeapääsyisiin paikkoihin.
- Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistusistukan jatkokappale nro 302410 koot 12/3 ja 12/4. Kutistuslaitteet nro 354210 – 354450.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	15 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm
Ulko-Ø D	30 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 160
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1

Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/Fl/fi/hom/p/308334-6>