

**Garant****ER-kiristysholkki-istukka, PSC-63 lyhyt, ER-kiristysholkkikoolle: 40****Tilastiedot**

Tilausnumero	308515 40
GTIN	4045197471635
Tuoteluokka	31C

**Kuvaus****Malli:**

- **Ballufchip-poraus.**
- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).**
- **PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.**

**Käyttö:**

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin ER-kiristysholkkeihin, muodot A ja B.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää pinnoitetun suurnopeuskiinnitysmutterin.

**Erikoistarvike:**

ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434. ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300.

Jäähdytysaineputki ja hylsyavain nro 309885 ja 309893.

Sisäjähdytys: kyllä

Kiinnitysalue: 3 - 26 mm

Ulkonema A-mitta: 65 mm

Ulko-Ø D: 63 mm

High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610: 40

**Tekninen kuvaus**

High-Speed-varamutteri GARANT nro 309610	40
ER-kiristysholkeille	40

Kiinnitysalue	3 - 26 mm
Ulkonema A-mitta	65 mm
Ulko-Ø D	63 mm
Sovitin	PSC-63 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 26623-2
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

---

## Tarvikkeet

ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40	309680 40
---	-----------