

SWISS TOOLS

Sisäsorvauspidin Oikea, PSC, Varren Ø / teränkoko: 40/12-110mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 320385 40/12-110 |
| GTIN | 2050001715401 |
| Tuoteluokka | 36D |

Kuvaus**Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-------------|
| Sopiva kääntöterä | CC.. 1204.. |
| Akselin kärkietäisyys f | 22 mm |
| Varaosa | S01 |
| Terän koko | 12 |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D ₁ min | 40 mm |
| Ulkonema A-mitta | 110 mm |
| Varren Ø | 40 mm |
| Hyötypituus L _N | 90 mm |
| Sovitin | PSC |
| Käyttötapa | oikea |
| Kiinnitysnormi | ISO 26623-1 |
| Sisäjähdytys | kyllä |

| | |
|---------------|------------------|
| Asetuskulma κ | 95 astetta |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Putkinasta nro 7 Tyyppi P01 | 320618 P01 |
| Kiinnitysleuka nro 6 Tyyppi D07 | 320614 D07 |
| Kulmavipu nro 4 Tyyppi P06 | 320612 P06 |
| Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P02 | 320611 P02 |
| Putkinasta nro 7 Tyyppi P04 | 320618 P04 |
| Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi D07 | 320611 D07 |
| Välikappale nro 1 Tyyppi P06 | 320610 P06 |
| Välikappale nro 1 Tyyppi P01 | 320610 P01 |
| Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P05 | 320611 P05 |
| Kulmavipu nro 4 Tyyppi P04 | 320612 P04 |
| Putkinasta nro 7 Tyyppi P05 | 320618 P05 |
| Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01 | 320611 P01 |
| Kulmavipu nro 4 Tyyppi P02 | 320612 P02 |
| Välikappale nro 1 Tyyppi P05 | 320610 P05 |
| Putkinasta nro 7 Tyyppi P06 | 320618 P06 |
| Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01 | 320612 P01 |
| Välikappale nro 1 Tyyppi P04 | 320610 P04 |
| Suutinrengas nro 5 Tyyppi D07 | 320613 D07 |
| Välikappale nro 1 Tyyppi P02 | 320610 P02 |
| Suurtehojäähdytys suurin (HP) Tyyppi 63 | 320001 63 |
| Kulmavipu nro 4 Tyyppi P05 | 320612 P05 |
| Putkinasta nro 7 Tyyppi P02 | 320618 P02 |
| Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P06 | 320611 P06 |