

**Garant****Kierteitysistukka MLA IK 50 bar, SK 50, Kierteenleikkausalue: M6-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	338105 M6-20
GTIN	4045197422934
Tuoteluokka	31M

**Kuvaus****Malli:**

- Pituuden hienotasaus vaimennustoiminnon avulla.
- Kierretapin kestoikä pitenee jopa 300 %.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö 50 baariin saakka.
- Varma kiinnitys pikavaihtopitimiin ER-kiristysholkeille.
- Pyörintä kartiovarsi kartioon käyttökohteisiin < 3 µm.

**Käyttö:****Synkronikaralla varustetut työstökeskukset.**

- Kierretapin/synkronikaran nousuerojen tasaukseen.
- Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.

**Erikoistarvike:**

ER-kiristysholkit, ks. nro 308881–309240 (koot ER 11 / 16 / 25). ER-kierretapin kiristysholkit, nelikulmaiset, ks. nro 309399–309413 (koot ER 11 / 16 / 25).

Pikavaihtopitimet ja jatkokappaleet, katso nro 338120–338142.

Kiinnityspultit, katso nrot 308600 – 308806.

Jäähdytysnesteputki HSK:lle, ks. nro 309880.

Hylsyavain HSK:lle, ks. nro 309890.

**Huomautus:**

Maksimikierrosluku 4 000 min<sup>-1</sup>.

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	60 mm
----------	-------

Pituudentasaus, veto	1 mm
Sopii ER-kokoihin	25
Pituudentasaus, työntö	0,2 mm
Kierteenleikkausalue	M6 – M20
Sisä-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Ulkonema A-mitta	74 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Muoto	AD
Tuotetyyppi	Kierteitysistukka

## Tarvikkeet

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308941 8
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308941 4
ER-kiristysholkkisis. tiivisteiden Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308946 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308941 5
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 11 mm	308941 11
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteiden Nim. kiristys-Ø d 14 mm	309409 14
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 13 mm	308941 13
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteiden Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309411 16
ER-kiristysholkkisis. tiivisteiden Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308946 5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteiden Nim. kiristys-Ø d 15 mm	308946 15

ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309411 12
Perusjatkopala MLA ER-kiristysholkkikoolle 25	338130 25
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 11 mm	308946 11
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308946 8
Kiinnityspultti tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309411 10
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308941 2
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 14 mm	308946 14
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 12 mm	308941 12
Kiinnityspultti tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308946 6
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Kiinnityspultti Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Erikoisvetospultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309409 6
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309409 12
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308941 9
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309411 8

ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309409 8
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309409 9
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 16 mm	308941 16
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308946 7
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 13 mm	308946 13
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308946 9
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309411 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308941 3
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309411 9
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309411 6
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308941 7
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 16 mm	308946 16
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 12 mm	308946 12
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309409 7
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309409 10
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 14 mm	308941 14
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308946 4
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 11 mm	309411 11
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 15 mm	308941 15
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308941 6
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308946 10
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308941 10
ER-kiristysholkki kierretapeillisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-kiristysholkki kierretapeillisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 14 mm	309411 14
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
ER-kiristysholkki kierretapeillisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 11 mm	309409 11
ER-kiristysholkki kierretapeillisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309409 16