

Garant
Whistle Notch -istukka, PSC-63 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 18mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	308510 18
GTIN	4045197486257
Tuoteluokka	31C

Kuvaus
Malli:

- RFID/Balluff chip -poraus.
- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).**
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Käyttö:

Viistolla kiinnityspinnalla (2°) varustettujen, standardien DIN 1835 (muoto E) ja DIN 6535 (muoto HE = Whistle-Notch) mukaisten työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Jäähdytysaineputki nro 309885, holkkiavain nro 309893.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	80 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	18 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Sovitin	PSC-63 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjäähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹

Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Pidennysholkki PSC-63 / PSC-63 A-mitta 60 mm	318896 60
Pidennysholkki PSC-63 / PSC-63 A-mitta 100 mm	318896 100