

Garant**Kierteitysistukka MLA IK 50 bar, HSK-A 63, Kierteenleikkausalue: M6-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	338110 M6-20
GTIN	4045197336163
Tuoteluokka	31M

Kuvaus**Malli:**

- Pituuden hienotasaus vaimennustoiminnon avulla.
- Kierretapin kestoikä pitenee jopa 300 %.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö 50 baariin saakka.
- Varma kiinnitys pikavaihtopitimiin ER-kiristysholkeille.
- Pyörintä kartiovarsi kartioon käyttökohteisiin < 3 µm.

Käyttö:**Synkronikaralla varustetut työstökeskukset.**

- Kierretapin/synkronikaran nousuerojen tasaukseen.
- Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit, ks. nro 308881–309240 (koot ER 11 / 16 / 25). ER-kierretapin kiristysholkit, nelikulmaiset, ks. nro 309399–309413 (koot ER 11 / 16 / 25).

Pikavaihtopitimet ja jatkokappaleet, katso nro 338120–338142.

Kiinnityspultit, katso nrot 308600 – 308806.

Jäähdytysnesteputki HSK:lle, ks. nro 309880.

Hylsyavain HSK:lle, ks. nro 309890.

Huomautus:

Enimmäiskierrosluku 4 000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

Pituudentasaus, työntö	0,2 mm
Ulkonema A-mitta	97 mm
Pituudentasaus, veto	1 mm
Kierteenleikkausalue	M6 – M20
Ulko-Ø D	60 mm
Sopii ER-kokoihin	25
Sisä-Ø D ₁	32 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Muoto	A
Tuotetyyppi	Kierteitystukka

Tarvikkeet

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 12 mm	308941 12
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 15 mm	308946 15
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 13 mm	308946 13
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309409 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 14 mm	308941 14
Holkkiavain HSK-jäähdytysnesteputkelle HSK:lle 63	309890 63
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309411 12
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308941 10
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309409 8
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 16 mm	308946 16
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309409 9

ER-kiristysholkki kierretapeillis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309409 16
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308941 6
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308946 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 16 mm	308941 16
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308941 8
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 11 mm	308946 11
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 12 mm	308946 12
ER-kiristysholkki kierretapeillis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309411 10
ER-kiristysholkki kierretapeillis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 13 mm	308941 13
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308946 7
ER-kiristysholkki kierretapeillis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 14 mm	309411 14
ER-kiristysholkki kierretapeillis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309409 10
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 14 mm	308946 14
ER-kiristysholkki kierretapeillis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 11 mm	309409 11
ER-kiristysholkki kierretapeillis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309411 16
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308946 8
ER-kiristysholkki kierretapeillis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER-kiristysholkki kierretapeillis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309411 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308941 4
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308946 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 15 mm	308941 15
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308946 10

ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309411 7
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 11 mm	309411 11
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308941 2
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308946 9
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308941 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 14 mm	309409 14
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308941 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308941 9
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309411 9
Kierteitysistukan pikavaihtopidin MLA ER-kiristysholkkikoolle 16	338120 16
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309409 12
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308946 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 11 mm	308941 11
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309409 6
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308946 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308941 3
Perusjatkopala MLA ER-kiristysholkkikoolle 25	338130 25
HSK-jäähdytysnesteputki HSK:lle 63	309880 63
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309411 8