

 kurtz ersa

Juottolaite, Valmistajamerkintä: ICON1



Tilaustiedot

Tilausnumero	082301 ICON1
GTIN	4003008085976
Tuoteluokka	04K

Kuvaus

Malli:

Juotosasemat, joissa lämpötilan säätö, keraaminen PTC-kuumennuselementti ja sisältä lämpiävät Ersadur-kestojuotoskärjet (tarkka lämpötilan tunnistus). **Monikäyttöinen, antistaattinen tehojuotosasema**, suuri näyttö, kalibrointitietojen tallennus, valmiusanturi, 3 energiatehotasoa ja sammutustoiminto. Asema-asetukset voidaan ladata helposti i-Set Tool -option avulla USB-tikulle ja siirtää toiseen asemaan.

Käyttö:

Kaikkiin sähkötekniikan ja elektroniikan juotostöihin.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	ICON1
Kuumennusteho	150 W
Kolvin paino ilman johtoa	30 g
Juottokärjen lämpötilan säätöalue	150 - 450 °C
Kuumennusaika tasolle 280 °C	n. 9 s
Kuumennusteho	80 W
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD

Tuotetyyppi	Juottolaite
-------------	-------------

Tarvikkeet

Lyijytön juotoslanka Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulla 250 g Juotoslangan Ø 1,5 mm	082365 1,5
Lyijytön juotoslanka Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulla 250 g Juotoslangan Ø 1 mm	082365 1
Tinaimuri PDD03, muovia, antistaattinen	082355
Juotosrasva, 20 g	082370
Juotinkärki Valmistajamerkintä PDLF10	082401 PDLF10
Juotinkärki Valmistajamerkintä CDLF12	082401 CDLF12
Juotinkärki Valmistajamerkintä CDLF32	082401 CDLF32