



Yleiskolvit, Kuumennusteho: 80W



Tilaustiedot

Tilausnumero	082100 80
GTIN	4003008069471
Tuoteluokka	04C

Kuvaus

Malli:

Pitkäikäinen teollisuuskäyttöön tarkoitettu juotoskolvi **Ersadur-kestojuotoskärjillä** (30-kertainen käyttöikä perinteisiin kuparijuotoskärkiin verrattuna). **Kuumennusaika 3 min** (koko 300 n. 5 min). Virtajohto 1,5 metriä pitkä kumikaapeli (PVC koossa 30). **Säilytystelineellä** (ei koko 30).

Tekninen kuvaus

Paino ilman virtajohtoa	220 g
Kuumennusteho	80 W
Sopii Cu-halkaisijoille enint.	4 mm ²
Juottokärjen leveys	4,8 mm
Juottokärjen lämpötila 3 min kuluttua	410 °C
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Juotin

Tarvikkeet

Lyijytön juotoslanka Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulla 250 g Juotoslangan Ø 1,5 mm	082365 1,5
Juotinkärki Valmistajamerkintä 82JD	082400 82JD

Tinaimuri PDD03, muovia, antistaattinen

082355

Lyijytön juotoslanka Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulla 250 g
Juotoslangan Ø 1 mm

082365 1