

SWISS TOOLS

**Sisäsorvauspidin Vasen, PSC, Varren Ø / teränkoko: 40/12-110mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	320391 40/12-110
GTIN	2050001714848
Tuoteluokka	36D

**Kuvaus****Huomautus:**

Sopiva **HP-suutin** nro 320001 tilattava erikseen! Varaosat nro 320610 – 320626 varaosaluettelosta.  
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Terän koko	12
Akselin kärkietäisyys f	22 mm
Varaosa	P01
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>1</sub> min	40 mm
Ulkonema A-mitta	110 mm
Varren Ø	40 mm
Hyötypituus L <sub>N</sub>	90 mm
Sovitin	PSC
Käyttötapa	vasen
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjähdytys	kyllä
Asetuskulma κ	95 astetta

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSpidin

**Tarvikkeet**

Kulmavipu nro 4 Tyyppi P06	320612 P06
Välikappale nro 1 Tyyppi P02	320610 P02
Välikappale nro 1 Tyyppi P06	320610 P06
Suutinrenkas nro 5 Tyyppi D07	320613 D07
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P05	320612 P05
Putkinasta nro 7 Tyyppi P05	320618 P05
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P06	320611 P06
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi D07	320611 D07
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P02	320612 P02
Putkinasta nro 7 Tyyppi P06	320618 P06
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P02	320611 P02
Putkinasta nro 7 Tyyppi P04	320618 P04
Putkinasta nro 7 Tyyppi P02	320618 P02
Putkinasta nro 7 Tyyppi P01	320618 P01
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01	320612 P01
Välikappale nro 1 Tyyppi P05	320610 P05
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P04	320612 P04
Kiinnitysleuka nro 6 Tyyppi D07	320614 D07
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01	320611 P01
Suurtehojäähdytysuurin (HP) Tyyppi 63	320001 63
Välikappale nro 1 Tyyppi P01	320610 P01
Välikappale nro 1 Tyyppi P04	320610 P04
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P05	320611 P05