



Kitkapora litteä (ilman kaulusta), Kierrekoolle M: M6



Tilaustiedot

Tilausnumero	082735 M6
GTIN	2050001740267
Tuoteluokka	04D

Kuvaus

Malli:

Kovametallinen kitkapora alkureikiä varten valmisteltaessa kierteitystä.

Kuvaus:

Kitkapora synnyttää KM-monikulmamamuodon avulla hankauslämpöä, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

Etu:

- **Suuri kustannusten ja ajan säästö verrattuna tavanomaisiin työtapoihin (esim. kiristysmutterit).**
- **Ei lastuja eikä roskaa, korvaa niitti-, hitsaus- ja itsevarmistavat mutterit.**
- **Vankka pohja kierteille, joihin kohdistuu suuria vetovoimia.**
- **Kaikille käytössä oleville materiaalin lujuuksille ja kierremitoille (kierre DIN 13).**

Tekninen kuvaus

Suosittelun kierrosluku	2400 min ⁻¹
Alkureiän Ø	5,4 mm
Suosittelun käyttöteho	1 kW

Kierrekoolle M	M6
Maksimaalinen materiaalin lujuus	5 mm
Varren Ø	6 mm
Tuotetyyppi	Kitkaporat