

Garant**Kiinnityspultit tiivistetty, ilman reikää, Sopii ISO-varteen: 50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308660 50
GTIN	4045197151018
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Kuvaus:**

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

- **Kartioartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT), paitsi koko 30.**
- **Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).**
- **NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).**

Huomautus:

Tiivistetty O-renkaalla.

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	65,5 mm
kierre M	M24
Suurin kiristysmomentti	150 Nm
Sopii ISO-varteen	50
Pään Ø D ₁	29,1 mm
L ₁	25,55 mm

Laipan Ø D	36 mm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioidelle	SK 50
Avainkoko	30 mm
Porausominaisuus	ilman reikää
Kiristyspulttinormi	ISO 7388
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308825 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50