

**Kavennusholkki, Varren Ø d1 / kiinnitys-Ø d2: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319426 25/16
GTIN	4045197586629
Tuoteluokka	32V

Kuvaus**Malli:**

Sopii VDI-pitimeen, muoto E2 (nro 319275 – 319405).

Soveltuu sisäjähdytykseen, ei halkaistu. Työkalu kiinnitetään ja kiristetään kahdella kiristysruuvilla.

Käyttö:

Ø-pienennykseen lieriövarrella varustetulle työkalulle.

Tekninen kuvaus

Ø d ₄	29 mm
l ₂	4 mm
l ₁	50 mm
Kiinnike-Ø d ₂	16 mm
Varren Ø d ₁	25 mm
Malli	Kiilaura
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla

