

HOLEX**Kiinnityspultti 45° tiivistetty, ilman reikää, Sopii ISO-varteen: 50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308760 50
GTIN	4045197223883
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Kuvaus:**

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

Kartioartisille työkaluille **DIN 69871 ja ISO 7388-2 (MAS-BT)**., paitsi koko 30.

Huomautus:

Tiivistetty O-renkaalla.

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Tekninen kuvaus

L ₁	45 mm
Pään Ø D ₁	23 mm
Suurin kiristysmomentti	150 Nm
Sopii ISO-varteen	50
kierre M	M24
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 50
Laipan Ø D	38 mm
Kokonaispituus L	85 mm

Avainkoko	30 mm
Porausominaisuus	ilman reikää
Kiristyspulttinormi	MAS 403
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308825 50