

Garant**Kutistusistukka, PSC-63 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308568 16
GTIN	4045197471840
Tuoteluokka	31C

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).**
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Käyttö:

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302417. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450. Jäähdytysnesteputki nro 309885; hylsyavain nro 309893 ja tasapainotusruuvisarja 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Ulkonema A-mitta	85 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Sovitin	PSC-63 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjäähdytys	kyllä

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Alakaappi laitteelle	354290
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354235 12,1-16
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm	354240 12-20
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1