

HOLEX**Kiinnityspultit Mazak, muoto A, reiällä, Sopii ISO-varteen: 40M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308670 40M
GTIN	4045197439185
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

- **Päätypuoli tasosorvattu.**

Tiivistetty.

Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

- **Kartioartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT), paitsi koko 30.**
- **Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).**
- **NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).**

Huomautus:

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti. Saatavilla ei ole sopivaa kiristysavainta.

Tekninen kuvaus

Pään Ø D ₁	18,79 mm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 40
Sopii ISO-varteen	40
Kokonaispituus L	41,25 mm
L ₁	16,25 mm

Laipan Ø D	21,8 mm
Suurin kiristysmomentti	50 Nm
Porauksen Ø	6 mm
kierre M	M16
Avainkoko	19 mm
Porausominaisuus	reiällä
Kiristyspulttinormi	CAT
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit