

HOLEX**Kiinnityspultti 45° tiivistetty, reiällä, Sopii ISO-varteen: 30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308765 30
GTIN	4045197648020
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Kuvaus:**

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

Kartioartisille työkaluille **DIN 69871 ja ISO 7388-2 (MAS-BT)**., paitsi koko 30.

Huomautus:

Tiivistetty O-renkaalla.

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Tekninen kuvaus

Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 30
L ₁	23 mm
kierre M	M12
Suurin kiristysmomentti	20 Nm
Pään Ø D ₁	11 mm
Sopii ISO-varteen	30
Kokonaispituus L	43 mm
Laipan Ø D	16,5 mm

Avainkoko	13 mm
Porausominaisuus	reiällä
Kiristyspulttinormi	MAS 403
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 30	308835 30
--	-----------