

HOLEX

**Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm), reikä, Ø 7 mm,
Sopii ISO-varteen: 40**



Tilaustiedot

Tilausnumero	308625 40
GTIN	4045197485878
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus

Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

- Kartioartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)., paitsi koko 30.
- Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).
- NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).

Huomautus:

Tiivistetty O-renkaalla.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

ISO 7388-3 vastaa vanhaa DIN 69872 -standardia.

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	50 Nm
Sopii ISO-varteen	40
Kulma A	15 astetta
L ₁	26 mm
kierre M	M16
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 40

Laipan Ø D	23 mm
Pään Ø D ₁	19 mm
Kokonaispituus L	54 mm
Avainkoko	19 mm
Porausominaisuus	reikä, Ø 7 mm
Kiristuspulttinormi	ISO 7388-3
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40

308820 40