

HOLEX**Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty, ilman reikää, Sopii ISO-varteen: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308700 40
GTIN	4045197151025
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Kuvaus:**

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

Kartioartisille työkaluille **DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)**., paitsi koko 30.

Huomautus:

Tiivistetty O-renkaalla.

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti. Saatavilla ei ole sopivaa kiristysavainta.

Tekninen kuvaus

Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 40
kierre M	M16
Pään Ø D ₁	21,1 mm
L ₁	25,1 mm
Laipan Ø D	25,1 mm
Suurin kiristysmomentti	50 Nm
Kokonaispituus L	53 mm

Sopii ISO-varteen	40
Avainkoko	22 mm
Porausominaisuus	ilman reikää
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit