

**HOLEX****Kiinnityspultti 45° tiivistetty, reiällä, Sopii ISO-varteen: 50****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308765 50     |
| GTIN         | 4045197532749 |
| Tuoteluokka  | 32Z           |

**Kuvaus****Kuvaus:**

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

**Käyttö:**

Kartioartisille työkaluille **DIN 69871 ja ISO 7388-2 (MAS-BT)**., paitsi koko 30.

**Huomautus:**

**Tiivistetty** O-renkaalla.

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

**Tekninen kuvaus**

|   |        |
|---|--------|
| Pään Ø D <sub>1</sub>                   | 23 mm  |
| Kokonaispituus L                        | 85 mm  |
| Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 50  |
| L <sub>1</sub>                          | 45 mm  |
| Laipan Ø D                              | 38 mm  |
| Suurin kiristysmomentti                 | 150 Nm |
| kierre M                                | M24    |
| Sopii ISO-varteen                       | 50     |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Avainkoko           | 30 mm           |
| Porausominaisuus    | reiällä         |
| Kiristyspulttinormi | MAS 403         |
| Tuotetyyppi         | Kiinnityspultit |

## Tarvikkeet

|  |           |
|--|-----------|
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50                               | 308830 50 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308820 50 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308825 50 |