

HOLEX**Kiinnityspultit tiivistetty, reiällä, Sopii ISO-varteen: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308635 40
GTIN	4045197644480
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Kuvaus:**

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

- Kartioartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT), paitsi koko 30.
- Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).
- NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).

Sopii:

FADAL, kuten ISO 7388, 3 mm pidennetty.

Huomautus:

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Tiivistetty O-renkaalla. Saatavilla ei ole sopivaa kiristysavainta.

Tekninen kuvaus

L ₁	19,25 mm
Laipan Ø D	22 mm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 40
Pään Ø D ₁	18,95 mm
Suurin kiristysmomentti	50 Nm

kierre M	M16
Sopii ISO-varteen	40
Kokonaispituus L	47,5 mm
Avainkoko	19 mm
Porausominaisuus	reiällä
Kiristyspulttinormi	ISO 7388-3
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit