



Yleiskolvit, Kuumennusteho: 150W



Tilaustiedot

Tilausnumero	082100 150
GTIN	4003008069488
Tuoteluokka	04C

Kuvaus

Malli:

Pitkäikäinen teollisuuskäyttöön tarkoitettu juotoskolvi **Ersadur-kestojuotoskärjillä** (30-kertainen käyttöikä perinteisiin kuparijuotoskärkiin verrattuna). **Kuumennusaika 3 min** (koko 300 n. 5 min). Virtajohto 1,5 metriä pitkä kumikaapeli (PVC koossa 30). **Säilytystelineellä** (ei koko 30). Tehokas kolvi enintään 6 mm²:n kuparipoikkipinnoille.

Tekninen kuvaus

Sopii Cu-halkaisijoille enint.	6 mm ²
Juottokärjen lämpötila 3 min kuluttua	450 °C
Paino ilman virtajohtoa	245 g
Kuumennusteho	150 W
Juottokärjen leveys	5,3 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Juotin

Tarvikkeet

Lyijytön juotoslanka Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulla 250 g Juotoslangan Ø 1 mm	082365 1
Tinaimuri PDD03, muovia, antistaattinen	082355

Lyijytön juotoslanka Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulla 250 g
Juotoslangan Ø 1,5 mm

082365 1,5

Juotinkärki Valmistajamerkintä 152JD

082400 152JD