

HOLEX**Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A, reiällä, Sopii ISO-varteen: 30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308610 30
GTIN	4045197648006
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Kuvaus:**

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

- Kartioartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)., paitsi koko 30.
- Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).
- NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).

Huomautus:

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

ISO 7388-3 vastaa vanhaa DIN 69872 -standardia.

Tiivistetty O-renkaalla.

Tekninen kuvaus

Laipan Ø D	17 mm
Pään Ø D ₁	13 mm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 30
Sopii ISO-varteen	30
L ₁	24 mm
Suurin kiristysmomentti	20 Nm
Kokonaispituus L	44 mm

kierre M	M12
Kulma A	15 astetta
Avainkoko	14 mm
Porausominaisuus	reiällä
Kiristuspulttinormi	ISO 7388-3
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 30	308835 30
--	-----------