



## Kierretapin jatkokappale, Tyyppi: 1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338400 1
GTIN	4045197336590
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsuisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	6 mm
kierteen nimellis- $\varnothing$ :lle $d_1$ DIN 374/376	M4
Jatkokappale $L_3$	130 mm
Jatkokappale $L_2$	60 mm
nelikulmalle $K_1$	2,1 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	6,1 mm
kierteen nimellis- $\varnothing$ :lle $d_1$ DIN 371	M2 – M2,6
kierrevarren $\varnothing$ :lle $d_2$	2,8 mm
Jatkokappale $K_2$	4,9 mm

kiinnityspituudelle $l_1$	22 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale