



## Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A, reiällä, Sopii ISO-varteen: 40



### Tilaustiedot

Tilausnumero	308610 40
GTIN	4045197150929
Tuoteluokka	32Z

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

#### Käyttö:

- Kartioartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)., paitsi koko 30.
- Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).
- NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).

#### Huomautus:

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

**ISO 7388-3** vastaa vanhaa DIN 69872 -standardia.

**Tiivistetty** O-renkaalla.

### Tekninen kuvaus

Kulma A	15 astetta
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 40
Kokonaispituus L	54 mm
Laipan Ø D	23 mm
kierre M	M16
L <sub>1</sub>	26 mm

Sopii ISO-varteen	40
Pään Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Suurin kiristysmomentti	50 Nm
Avainkoko	19 mm
Porausominaisuus	reiällä
Kiristyspulttinormi	ISO 7388-3
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

## Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308825 40