

HOLEX**Erikoisvetopultti, reiällä, Sopii ISO-varteen: 40****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308740 40 |
| GTIN | 4045197151063 |
| Tuoteluokka | 32Z |

Kuvaus**Kuvaus:**

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

Kartioartisille työkaluille **DIN 69871 ja ISO 7388-1 (MAS-BT)**., paitsi koko 30.

Huomautus:

Tiivistetty O-renkaalla.

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti. Saatavilla ei ole sopivaa kiristysavainta.

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------|
| Sisäkierre | M16 |
| Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille | SK 40 |
| Pään Ø D ₁ | 21,1 mm |
| kierre M | M16 |
| Sopii ISO-varteen | 40 |
| L ₁ | 25,1 mm |
| Laipan Ø D | 25,1 mm |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Kokonaispituus L | 53 mm |
| Suurin kiristysmomentti | 50 Nm |
| sisäkierteen syvyys | 17 mm |
| Avainkoko | 22 mm |
| Porausominaisuus | reiällä |
| Tuotetyyppi | Kiinnityspultit |