



## Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A, reiällä, Sopii ISO-varteen: 50



### Tilaustiedot

Tilausnumero	308610 50
GTIN	4045197150936
Tuoteluokka	32Z

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

#### Käyttö:

- Kartioartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)., paitsi koko 30.
- Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).
- NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).

#### Huomautus:

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

**ISO 7388-3** vastaa vanhaa DIN 69872 -standardia.

**Tiivistetty** O-renkaalla.

### Tekninen kuvaus

L <sub>1</sub>	34 mm
Kulma A	15 astetta
Sopii ISO-varteen	50
Pään Ø D <sub>1</sub>	28 mm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioidelle	SK 50
Suurin kiristysmomentti	150 Nm

Kokonaispituus L	74 mm
kierre M	M24
Laipan Ø D	36 mm
Avainkoko	30 mm
Porausominaisuus	reiällä
Kiristyspulttinormi	ISO 7388-3
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

## Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308825 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50