



Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B, reiällä, Sopii ISO-varteen: 40



Tilaustiedot

Tilausnumero	308650 40
GTIN	4045197150981
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus

Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

- Kartioartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT), paitsi koko 30.
- Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).
- NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).

Huomautus:

Tiivistetty O-renkaalla.

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	44,5 mm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 40
Pään Ø D ₁	18,95 mm
kierre M	M16
Laipan Ø D	22,5 mm
L ₁	16,25 mm

Sopii ISO-varteen	40
Suurin kiristysmomentti	50 Nm
Avainkoko	18 mm
Porausominaisuus	reiällä
Kiristyspulttinormi	ISO 7388
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
--	-----------