

Garant**Kutistusistukka, PSC-63 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308568 12
GTIN	4045197471826
Tuoteluokka	31C

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- **Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).**
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Käyttö:

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Kutistusistukan jatkokappale nro 302410 – 302417. Kutustuslaitteet nro 354210 – 354450. Jäähdytysnesteputki nro 309885; hylsyavain nro 309893 ja tasapainotusruuvisarja 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Ø D ₂	24 mm
Ulko-Ø D	32 mm
Sovitin	PSC-63 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Sisäjäähdytys	kyllä

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Alakaappi laitteelle	354290
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354236 9,1-12