

HOLEX**Kiinnityspultti 60° tiivistetty, reiällä, Sopii ISO-varteen: 30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308785 30
GTIN	4045197648044
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Kuvaus:**

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

Kartioartisille työkaluille **DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)**., paitsi koko 30.

Huomautus:

Tiivistetty O-renkaalla.

Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Tekninen kuvaus

kierre M	M12
Sopii ISO-varteen	30
L ₁	23 mm
Pään Ø D ₁	11 mm
Kokonaispituus L	43 mm
Laipan Ø D	16,5 mm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 30
Suurin kiristysmomentti	20 Nm

Avainkoko	13 mm
Porausominaisuus	reiällä
Kiristyspulttinormi	MAS 403
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 30	308835 30
--	-----------